



Garderobekast met sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	949613 2
GTIN	4067263642640
Artikelklasse	92S

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte.

Met sokkel.

Met veiligheidsspanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Ventilatieconcept: de luchttoevoer in het achterste gedeelte van de kastbodem zorgt voor een goede ventilatie en droging in het compartiment. De luchttoevoer bij speciale kasten gaat via openingen boven de naar achteren geplaatste sokkel.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet met andere kleur leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Aantal kledingstangen	1
Breedte	600 mm
Diepte	500 mm
Per compartiment nuttige diepte	477 mm
Schuin dak	nee
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Norm	DIN 4547
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1420 mm
Per compartiment nuttige breedte	240 mm
Legbord breedte	298 mm
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Hoogte	1950 mm
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Ventilatiesleuven deur	ja
Aantal legborden vast	1
Naamplaat	nee
Aantal compartimenten	2
Met andere lak leverbaar	nee
Legbord diepte	477 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte	328 mm
Gewicht	38 kg
voor hangslot	ja
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

