

HOLEX**Garderobekast met kunststof poten en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949615 2
GTIN	4067263642701
Artikelklasse	92S

Omschrijving**Uitvoering:**

Garderobekast met compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte.

Met kunststof poten.

Met veiligheidsspanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Ventilatieconcept: de luchttoevoer in het achterste gedeelte van de kastbodem zorgt voor een goede ventilatie en droging in het compartiment. De luchttoevoer bij speciale kasten gaat via openingen boven de naar achteren geplaatste sokkel.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet met andere kleur leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Per compartiment nuttige diepte	477 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1420 mm
Aantal kledingstangen	1
Per hoedenplank nuttige hoogte	328 mm
Legbord breedte	298 mm
Onderbouw uitvoering	Stalen poten
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Hoogte	1950 mm
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Ventilatiesleuven deur	ja
Per compartiment nuttige breedte	240 mm
Aantal compartimenten	2
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
voor hangslot	ja
Norm	DIN 4547
Aantal legborden vast	1
Breedte	600 mm
Met andere lak leverbaar	nee
Legbord diepte	477 mm
Gewicht	38 kg
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast