



Garderobekast met schuin-dakopzetstuk, kunststof poten en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 3

Bestelgegevens

Bestelnummer	949633 3
GTIN	4067263642831
Artikelklasse	92S

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met schuin-dakopzetstuk dat voorkomt dat er voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte.

Met kunststof poten.

Met veiligheidsspanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet met andere kleur leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Ventilatiesleuven deur	ja
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Gewicht	57 kg
Breedte	900 mm
Hoogte voor	1950 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1420 mm

Per compartiment nuttige diepte	477 mm
Norm	DIN 4547
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Schuin dak	ja
Aantal legborden vast	1
Aantal kledingstangen	1
Hoogte achter	2180 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	328 mm
Legbord breedte	298 mm
Onderbouw uitvoering	Stalen poten
Legbord diepte	477 mm
Per compartiment nuttige breedte	240 mm
Met andere lak leverbaar	nee
Aantal compartimenten	3
voor hangslot	ja
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast