



## Kabelhaspel stalen kern33N



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081106 33N
GTIN	4007123682850
Artikelklasse	08B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

De kabelhaspels voldoen aan de specificaties van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608). Robuuste kabelhaspel met plaatstalen trommelhuis, voor- en achterzijde beschermd d.m.v. isolatie.

**Functie:**

IP44: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

### Technische beschrijving

Diagnosesysteem aanwezig	ja
IP-klasse	IP 44
Materiaal kabel	Neopreen
Aantal contactdozen	4
Kabellengte	33 m

Materiaal behuizing	Staal
Kabelklasse	H07RN-F
Energievoorziening	Netvoeding
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Kabelopbouw	3G1,5
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16A) W
Producttype	Kabelhaspel