

**Hoekfrees 90° MEC17, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 100/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø $D_c$	100 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	55 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	15,7 mm
Aantal snijkanten Z	7
Rampinghoek $\alpha_{\text{max}}$	0,16 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	91,6 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	193 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------