



Hoekfrees 90° MEC17, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Totale lengte L _{totaal}	92 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Afkoppellengte L ₁	36 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	15,7 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α _{max}	16,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	43 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,86 graden
Ø D ₃	18 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------