

HOLEX

Garderobekast met schuin-dakopzetstuk voor scheiding van schone en vuile kleding, met kunststof poten en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	949734 2
GTIN	4067263828822
Artikelklasse	92S

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met extra breed, gedeeld vak voor scheiding van schone en vuile kleding. De tussenwand in een compartiment is bedoeld voor de hygiënische scheiding van normale kleding en werkkleding. De twee tegen elkaar sluitende vleugeldeuren zijn centraal afsluitbaar met een slot. Deuren met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken.

Met kunststof poten.

Met veiligheidsspanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet met andere kleur leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte achter	2180 mm
Breedte	600 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1420 mm
Hoogte voor	1950 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	328 - 530 mm
Per compartiment nuttige breedte	2 × 240 mm
Per compartiment nuttige diepte	477 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	42 kg
Legbord breedte	298 mm
Legbord diepte	477 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast