

**CCGT 09T301, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260095 PR1725
GTIN	4960664923366
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CCGT 09T301 PR1725 Soort: PR1725  
Spaanbreker: MFP-SKS  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Tolerantie	G
Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	50 - 150 m/min
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MFP-SKS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	PR1725
Neventoepassing	P

Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T301
Voeding $f$	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,1 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien