

RIHETEC

Koelvloeistofnippel SmartKD met kogelaansluiting, Type × buislengte: 14X70**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319478 14X70
GTIN	4260711110511
Artikelklasse	33C

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Edelstalen kogel in combinatie met een buis van flexibel composietmateriaal. Bevestiging van de buis met een wartelmoer.

CNC-koelvloeistofnippel met Smart-buis – Met de SmartKD vermindert u insteltijden en zorgt u voor een optimale koeling van de snijkant van het gereedschap. SmartKD past in veel VDI- en BMT-opnames van diverse Duitse en internationale fabrikanten. Geschikt voor een druk van 6 tot 10 bar.

Voordeel:

- **Snelle en eenvoudige montage.**
- **Edelstalen kogel.**
- **Flexibele verwisselbare Smart-buis.**
- **Nauwkeurige, sterke koelvloeistofstraal.**

Toepassing:

Koelvloeistofnippel in de koelvloeistofboring plaatsen en vervolgens de buis op de snijkant uitlijnen.

Opmerking:

Geschikte schroefdraadadapters en verlengstukken zie 319476 resp. 319477.

Technische beschrijving

Uitvoering	Kogelkop
Lengte mondstuk	70 mm
Kogel-Ø	14 mm
Type	SmartKD

Pijpdoorlaat-Ø	4 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Koelvloeistofnippel