

**Hoekfrees 90° MEC17, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 160/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Opmerking:

Zonder inwendige koeling.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	160 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	15,7 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Opnameboring-Ø	40 mm
Aantal snijkanten Z	12
Rampinghoek α_{max}	0,09 graden

Ramplinglengte L voor α_{\max}	151,6 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	313 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------