


**Fiberschijf Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566442 60
GTIN	4018875585375
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

Topschijf VSM Actirox AF 890 fiberschijven **met zeer hoog en uiterst agressief slijpvermogen**.

Koel slijpend en uitstekende standtijd.

Korrel: **100% geometrisch gevormde keramische VSM korrel** met sterk slijpende coating (TOP SIZE).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	115 mm
Korrelgrootte	60
Serie	Actirox
Slijpmiddel	mengkorrel keramisch/ZA met sterk slijpende coating (TOP SIZE)

Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Schuurmiddeldrager	Gevulkaniseerde vezel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Boring-Ø	22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Fiberschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		