



## Hoekfrees 90° MEC17, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227505 32/3
GTIN	4960664406661
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

### Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	40 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	100 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	15,7 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	23,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	57 mm
Ramplinghoek α <sub>max</sub>	0,61 graden
Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezes
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezes

---

## Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------