

**Garant****Sleuteltang, Totale lengte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	813501 300
GTIN	4067263031475
Artikelklasse	81A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Parallel** geleide, **gladde** grijpbekken; verchromde uitvoering.

**Tandverstelling** met een druk op de knop, en spanhefboom voor hoge persdruk van de bekken.

Dankzij de slag tussen de grijpvlakken kan **volgens het ratelprincipe worden nagedraaid**.

Gebruiksvriendelijk werken dankzij ergonomisch gevormde benen met kunststof antislipbekleding, hierdoor verminderd risico van wegglijden. Sleuteltang verchromd.

**Gelaserde schaal** (voorzijde **metrisch** en achterzijde **inch**), maakt vooraf instellen van de sleutelwijdte mogelijk.

**Toepassing:**

**Zonder beschadiging** vastpakken van bouten, moeren, verchromde armaturen etc.

**Technische beschrijving**

Spanwijdte	0 - 68 mm
Beklengte	32 mm
totale lengte	300 mm
Producttype	Sleuteltang