

**BDMT 170408 ER-JS, CA6535, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227565 S
GTIN	4960664686223
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Exact  $90^\circ$  tot  $a_p = 9$  mm.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,07 – 0,13 mm

**Technische beschrijving**

Type	S
Voeding $f_z$ per tand	0,07 – 0,13 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408 ER-JS
Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		