



Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 32 mm, Span-Ø D1: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302177 20
GTIN	4060576155029
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:
Met koelkanaalsleuven.

Toepassing:

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
- Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met span-Ø 32 mm.

Technische beschrijving

Ø D	32 mm
Totale lengte L	62,5 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Productnaamattribuut	Ø 32 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 μm
Producttype	Reduceerhuls

