



Rechte slijper op accu, Type: 71230461



Bestelgegevens

Bestelnummer	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Stofbestendige en krachtige rechte slijper met accu.**
- **Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.**
- **Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.**

Compact met korte spindelhal.

Levering:

Inclusief spantang \varnothing 6 mm, resp. 1x steeksleutel SW13 en SW17, transportkoffer. **Zonder accu en lader.**

Opmerking:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftrezen tot een \varnothing van 12 mm.
Geschikte accu's vindt u onder nr. 073856 – 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – 073867.

Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
maximale spantang- \varnothing	8 mm
Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Gewicht	1,4 kg

Elektronische toerentalkeuze	ja
Toerentalbereik	9000 - 28000 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	0
Fabrikantnummer	AGSZ 18-280 BL AS
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Rechte slijper