



## Rechte slijper op accu, Type: 71230661



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Stofbestendige en krachtige rechte slijper met accu.**
- **Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.**
- **Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.**

Lange spindelhal. Met de lange, slanke hals kan diep in werkstukken worden gedoken (bijv. om de binnenzijde van buizen te slijpen).

#### Levering:

Inclusief spantang  $\varnothing$  6 mm, resp. 1x steeksleutel SW13 en SW17, transportkoffer. **Zonder accu en lader.**

#### Opmerking:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftrezen tot een  $\varnothing$  van 12 mm. Geschikte accu's vindt u onder nr. 073856 – 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – 073867.

### Technische beschrijving

maximale spantang- $\varnothing$	8 mm
Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Fabrikantnummer	AGSZ 18-90 LBL AS

Toerentalbereik	2900 - 9000 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	1,6 kg
Elektronische toerentalkeuze	ja
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Rechte slijper