



## Omzetbare eenhands-lijmtang met draaibare greep, Spanwijdte: 150mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860288 150
GTIN	4008158041988
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Boven- en onderdeel van glasvezelversterkt polyamide. Hoogprofielrail van gebruieneerd staal. Door de kunststof behuizing wordt het greepmechanisme tegen stof en spanen beschermd. De greep kan aan de ene kant zo worden gepositioneerd dat een optimale pomppositie en daarmee een betere krachtaanzet wordt bereikt. Aan de andere kant kan de greep ook na het spanproces uit het werkgebied worden gezwenkt. Dit maakt het gebruik van meerdere lijmtangen in de kleine ruimtes mogelijk.

- **2-componenten-greep van kunststof met pomphendel.**
- **Dankzij het innovatieve 360° draaimechanisme kan de greepenheid rondom de rail worden geplaatst.**
- **12-staps vergrendelmechanisme om de grijppositie veilig vast te houden.**
- **Grote spanvlakken met afneembare beschermkappen.**
- **Spankracht tot 1400 N.**
- **Zonder gereedschap omzetten van spannen naar spreiden.**
- **Eenhandige bediening zonder veel kracht te moeten gebruiken.**

### Technische beschrijving

Uitsteeklengte	80 mm
Spreidwijdte	195 - 315 mm
Fabrikantnummer	EZ360
Maximale spankracht	1400 Nm
Spanwijdte	150 mm
Doorsnede van de geleiderail	18×5 mm
Gewicht	0,78 kg
Producttype	Lijmtang