



Hoekfrees 90° MEC17, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	16 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	15,7 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Aantal snijkanten Z	4
Rampinghoek α_{\max}	0,45 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	31,6 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------