



Hoekfrees 90° MEC17, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 28/2XLmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227500 28/2XL
GTIN	4960664461080
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Inwendige koeling: ja

Snijkant-Ø D_c : 28 mm

Aantal snijkanten Z: 2

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 15,7 mm

Afkoppellengte L_1 : 36 mm

Totale lengte L_{totaal} : 120 mm

Schacht-Ø D_s h6: 25 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	120 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Afkoppellengte L_1	36 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Snijkant-Ø D_c	28 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	15,7 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinglengte L voor α_{\max}	19,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	54 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,73 graden
$\varnothing D_3$	21 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------