


Garant**Lamellenslijpschijf, Ø 19 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555915 280
GTIN	4067263290551
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Assortiment met geselecteerde slijpstiften in de meest gangbare vormen en afmetingen.
Schacht-Ø 3 mm. 3-laags.

Toepassing:

Voor het reinigen, afbramen en finishen van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals **boringen**, **binnendraad**, **buizen** en **verdiepingen**. Met spanstift nr. 555920 gebruiken.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	fijn
Korrelvergelijking	280
Kleur	rood
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 19 mm
Aanbevolen toerental	10000 min ⁻¹

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	onder voorwaarden geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		