

Garant**Lamellenslijpschijf, Ø 25 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555916 100
GTIN	4067263290568
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Assortiment met geselecteerde slijpstiften in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-Ø 3 mm. 3-laags.

Toepassing:

Voor het reinigen, afbramen en finishen van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals **boringen**, **binnendraad**, **buizen** en **verdiepingen**. Met spanstift nr. 555920 gebruiken.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Korrelvergelijking	100
Kleur	bruin
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 25 mm
Aanbevolen toerental	10000 min ⁻¹

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	onder voorwaarden geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		