



Hoekfrees 90° MECH17, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 40/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	BDMT 170408
Afkoppellengte L_1	73 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Totale lengte L_{totaal}	136 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 1704
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	59 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Aantal wisselplaten	8
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen

Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------