



## Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar, 15° gebogen, Sleutelwijdte: 14mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	614853 14
GTIN	4018754239191
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt een werkhoeck van slechts 5° mogelijk – voor efficiënt werken, ook in zeer krappe ruimtes.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

#### Opmerking:

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 614820

### Technische beschrijving

Sleutellengte L	190 mm
Ring-Ø D	26,5 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	8,4 mm
Bekbreedte b	29,5 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	7,3 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd

Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutels