



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar, 15° gebogen, Sleutelwijdte: 22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614853 22
GTIN	4018754320196
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt een werkhoeck van slechts 5° mogelijk – voor efficiënt werken, ook in zeer krappe ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 614820

Technische beschrijving

Bekbreedte b	46,5 mm
Bekhoogte h ₁	10 mm
Ringhoogte h ₂	13,5 mm
Sleutellengte L	285 mm
Ring-Ø D	41 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchroomd

Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutels