



## Veiligheidslaars groen DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5, EU-schoenmaat: 40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092919 40
GTIN	8713197371410
Artikelklasse	09D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. Door **aangenaam draagcomfort** geschikt voor dagelijks gebruik.

- **Acifort®-bovenmateriaal.**
- **Acifort®-loopzool, zwart.**
- **Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.**
- **Zwarte binnenvoering.**

#### Toepassing:

Landbouw

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

### Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpap	Staal
EU-schoenmaat	40

## Gegevensblad

Kleur	groen
Doorloopzekerheid	Staal
Veiligheidsklasse	S5
Geslacht	Heren
Producttype	Rubberlaarzen