



## Veiligheidslaars geel DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, EU-schoenmaat: 37



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092921 37
GTIN	8713197371519
Artikelklasse	09D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. De **perfecte pasvorm** voorkomt slippen van de hiel en vermoeidheid van de voet voor veel draagcomfort.

- **Acifort®-bovenmateriaal.**
- **Acifort®-loopzool, zwart.**
- **Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.**
- **Zwarte binnenvoering.**
- **ESD-uitrusting.**

#### Toepassing:

Industrie

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

### Technische beschrijving

Kleur	geel
-------	------

Materiaal teenbeschermpak	Staal
Veiligheidsklasse	S5
EU-schoenmaat	37
Doorloopzekerheid	Staal
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Rubberlaarzen