



Veiligheidslaars geel DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, EU-schoenmaat: 38



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092921 38 |
| GTIN | 8713197371526 |
| Artikelklasse | 09D |

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. De **perfecte pasvorm** voorkomt slippen van de hiel en vermoeidheid van de voet voor veel draagcomfort.

- **Acifort®-bovenmateriaal.**
- **Acifort®-loopzool, zwart.**
- **Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.**
- **Zwarte binnenvoering.**
- **ESD-uitrusting.**

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Technische beschrijving

| | |
|-------|------|
| Kleur | geel |
|-------|------|

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | S5 |
| Materiaal teenbeschermer | Staal |
| Geslacht | Heren |
| Doorloopzekerheid | Staal |
| EU-schoenmaat | 38 |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Rubberlaarzen |