



Veiligheidslaars geel DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, EU-schoenmaat: 49



Bestelgegevens

Bestelnummer

092921 49

GTIN

8713197371632

Artikelklasse

09D

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. De **perfecte pasvorm** voorkomt slippen van de hiel en vermoeidheid van de voet voor veel draagcomfort.

- **Acifort®-bovenmateriaal.**
- **Acifort®-loopzool, zwart.**
- **Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.**
- **Zwarte binnenvoering.**
- **ESD-uitrusting.**

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Technische beschrijving

EU-schoenmaat

49

Kleur	geel
Materiaal teenbeschermpap	Staal
Doorloopzekerheid	Staal
Geslacht	Heren
Veiligheidsklasse	S5
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Rubberlaarzen