

**Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 200 mm, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622601 12
GTIN	7610733291335
Artikelklasse	63D

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel.

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder stevig en slagvast poly-propyleen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaierheid. Verchroomd oppervlak.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 622552

Technische beschrijving

totale lengte	275 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Dopsleutel