

Schroefdraad Kerngatpenkaliber 6H, Schroefdraad: M6



Bestelgegevens

Bestelnummer	486055 M6
GTIN	2050002073692
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Ontwerp volgens DIN 2245.

Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met andere draadsoorten, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Draadsoort	M
Kwaliteit	6
Tolerantieveld	H
Tolerantieklasse	6H
Norm	DIN 13
Kalibertype	Afkeurkaliber
Draadspeed	1 mm
Schroefdraad	M6
Kalibratie	L6

Producttype

Draad-afkeur-penkaliber

Dienstverlening

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 20 mm

028300 20

DAkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm

028340 60