


Schroefdraad Kerngatpenkaliber 6H, Schroefdraad: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	486055 M12
GTIN	2050002073821
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Ontwerp volgens DIN 2245.

Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met andere draadsoorten, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tolerantieveld	H
Schroefdraad	M12
Kwaliteit	6
Kalibertype	Afkeurkaliber
Norm	DIN 13
Draadsoort	M
Draadspeed	1,75 mm
Tolerantieklasse	6H
Kalibratie	L6

Producttype

Draad-afkeur-penkaliber

Dienstverlening

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 20 mm

028300 20

DAkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm

028340 60