

Garant**Vloermat, lichtgrijs gespikkeld, Breedte x lengte: 100X135cm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	964451 100X135
GTIN	4067263476788
Artikelklasse	9GM

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële werkplekmat voor een gemiddelde belasting. De ergonomische rubbermat is geschikt voor droge en natte loop- en staande werkplekken. Het oppervlak van de mat heeft een optimaal afgestemd draaipunt en een zeer goede slip- en ligvastheid. Aan alle zijden afgeschuinde randen zorgen ervoor dat struikelen wordt voorkomen. Zeer eenvoudig te reinigen oppervlak met lichtreflecterende eigenschappen.

De oliebestendige vloermat heeft een brandveiligheidsklasse Bfl-s1.

Door de elastische eigenschappen van het rubbermengsel en de speciale geometrie aan de achterkant heeft de mat een bijzonder schokdempend en activerend effect. Daarnaast beschermt de mat tegen ongezonde kou. Duurzame mat geschikt voor meerploegendiensten. Elektrisch geleidend, oppervlakteweerstand van minder dan $10^7 \Omega$. De mat is gemarkeerd met een ESD-veiligheidslabel.

Levering:

Mat met ESD-aardingsaansluiting (boring voor aardingsaansluiting kan vrij worden gekozen, aansluiting moet zelf worden gemonteerd).

Technische beschrijving

Gewicht	20 kg
Dikte	16 mm
Materiaal	Nitrilrubber (NBR)

Lengte	135 cm
Breedte	100 cm
Brandveiligheidsklasse	Bfl-s1
Hardheid volgens Shore A	55
Stacomfort	Antivermoeidheid
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	oliebestendig
Materiaaleigenschap	moeilijk ontvlambaar
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Kleur	lichtgrijs gespikkeld
Producttype	Werkplekmat