



Hoekfrees 90° MEC17, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Afkoppellengte L_1	40 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	15,7 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α_{max}	23,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	57 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,61 graden
Ø D_3	25 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------