



Hoekfrees 90° MEC17, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 63/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Opnameboring-Ø	22 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	15,7 mm
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Aantal snijkanten Z	5
Rampinghoek α_{max}	0,26 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	54,6 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	119 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------