

**HM-betonboor, Boor-Ø: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786001 11
GTIN	4058546404307
Artikelklasse	76G

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Technische beschrijving

totale lengte	150 mm
Boor-Ø	11 mm
Spiraallengte	90 mm
Schacht-Ø	11 mm

Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Toepassing met slag / geen slag	Klopboeren
Schacht	cilinderschacht
Producttype	Steenboor