

**HM-betonboor, Boor-Ø: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786001 16
GTIN	4058546404383
Artikelklasse	76G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

**Klop- en draaiboor** met sterke HM-snijplaat. Met smaller toelopende schacht met 3 vlakken.

**Toepassing:**

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	12,75 mm
Boor-Ø	16 mm
Spiraallengte	85 mm
totale lengte	150 mm
Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	cilinderschacht
Producttype	Steenboor

