

**HM-betonboor, Boor-Ø: 5,5mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 786001 5,5    |
| GTIN          | 4058546404130 |
| Artikelklasse | 76G           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

**Klop- en draaiboor** met sterke HM-snijplaat.

**Toepassing:**

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

**Technische beschrijving**

|               |        |
|---------------|--------|
| Spiraallengte | 60 mm  |
| Boor-Ø        | 5,5 mm |
| totale lengte | 100 mm |
| Schacht-Ø     | 5,5 mm |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Snijmateriaal                   | HM              |
| Norm                            | DIN 8039        |
| Norm                            | ISO 5468        |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopboeren      |
| Schacht                         | cilinderschacht |
| Producttype                     | Steenboor       |