

**HM-betonboor, Boor-Ø: 13mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 786001 13 |
| GTIN | 4058546404345 |
| Artikelklasse | 76G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat. Met smaller toelopende schacht.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|--------|
| totale lengte | 150 mm |
| Boor-Ø | 13 mm |
| Spiraallengte | 85 mm |
| Schacht-Ø | 10 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Norm | DIN 8039 |
| Norm | ISO 5468 |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopboeren |
| Schacht | cilinderschacht |
| Producttype | Steenboor |