

**HM-betonboor, Boor-Ø: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786001 9
GTIN	4058546404253
Artikelklasse	76G

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.

Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	9 mm
Spiraallengte	60 mm
totale lengte	110 mm
Boor-Ø	9 mm

Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Toepassing met slag / geen slag	Klopboeren
Schacht	cilinderschacht
Producttype	Steenboor