



## Hoekfrees 90° MEC17, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/4Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

### Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	15,7 mm
Afkoppellengte $L_1$	50 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	40 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Schacht-Ø $D_s$ h6	32 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	150 mm
Aantal snijkanten Z	4
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	31,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	78 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	73 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	0,45 graden
Ø $D_3$	33 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------