

**Hoekfrees 90° MEC17, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 80/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

**Technische beschrijving**

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	15,7 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Snijkant-Ø $D_c$	80 mm
Aantal snijkanten Z	6
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	0,2 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	71,6 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	153 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------