

**Garant****Compacte vliesschijf, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567005 150
GTIN	4067263516682
Artikelklasse	51M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt **afschuren en finishen in één stap** mogelijk. **Middelharde** uitvoering met **hogere agressiviteit en kantstabiliteit**. Voor algemene afbraamwerkzaamheden, licht afschuren met fijne oppervlakafwerking.

**Toepassing:**

Voor de oppervlakte- en randbewerking op haakse slijpers (aanbevolen toerental 6000 min<sup>-1</sup>).

**Technische beschrijving**

Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Hardheidsgraad	middel
Uitvoering	6 A med
Slijpmiddelaanduiding	A
Fijnheidsgraad	middel
Korrelvergelijking	150
Boring-Ø	22,23 mm
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Vormbeschrijving	vlak
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Producttype	Compacte schijf

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		