

**mimatic**  
Tool Systems**Basishouder Weldonschacht, Type: 25/38****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Artikelklasse	29B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bevestiging van de zaagbladen met een schroef in het midden. **Quadrogon-aansluiting** voor verbeterde krachtoverbrenging en torsiestijfheid.

**Levering:**

Inclusief spanschijf en spanschroef.

Inwendige koeling: ja

Kraag-Ø d<sub>1</sub>: 38,2 mm

Kraaglengte L<sub>1</sub>: 60 mm

Totale lengte L<sub>totaal</sub>: 133 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub> h6: 32 mm

Spanschijf: 219847

Spanschroef: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

**Technische beschrijving**

Kraaglengte L <sub>1</sub>	60 mm
Spanschroef	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Kraag-Ø d <sub>1</sub>	38,2 mm
Spanschijf	219847
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	133 mm

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Schijffrees

---

## Accessoires

Spanschijf	219847
Spanschroef	219839