

**Komborstel Staaldraad 0,35 mm, Borstel-Ø D1: 60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573005 60
GTIN	4067263906780
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.

Met **binnendraad M14**. Met **binnendraad M14**.

**Toepassing:**

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

**Technische beschrijving**

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	20 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Maximaal toerental	12000 min <sup>-1</sup>
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel

