

**Komborstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 90XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572103 90XM14
GTIN	4067263906957
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

**Toepassing:**

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.

Met **binnendraad M14.**

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	90 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Veiligheidssteuning	nee
Maximaal toerental	11500 min <sup>-1</sup>
Schroefdraad M	M14
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	22 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Producttype

Komborstel