

**Komborstel Staaldraad 0,35 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 65XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met **binnendraad M14.**

Technische beschrijving

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	65 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Veiligheidssteuning	nee
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Producttype

Komborstel