

**HOLEX****Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 80X18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574050 80X18
GTIN	4067263907039
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	13 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	20 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel