

HOLEX**Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 50X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574050 50X15
GTIN	4067263907008
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Bezettingsbreedte L ₁	15 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Schacht-Ø D _s	6 mm
Lengte borsteldeel H ₁	12 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Borstel-Ø D ₁	50 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel