

HOLEX**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 80X12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 574253 80X12 |
| GTIN | 4067263934790 |
| Artikelklasse | 57H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Lengte borsteldeel H ₁ | 20 mm |
| Borstelbreedte | 12 mm |
| Borstel-Ø D ₁ | 80 mm |
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |
| Bezettingsbreedte L ₁ | 9 mm |
| Maximaal toerental | 15000 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Borsteldraaddikte | 0,2 mm |
| Bezettingmateriaal | RVS-draad |
| Draaiing van draaddelen | gegolfd |
| Producttype | Ronde borstel |